


インナクランプスペーサ取付作業の必須アイテム!

インナクランプ スペーサ用スケール



ケーブル外径に適した
インナクランプスペーサの内径剥ぎ取り量を
瞬時に判断するためのスケールです。



メジャータイプ



スケールタイプ



メジャー・スケールの2種類を用意。

メジャー・スケールどちらのタイプでも
S、ML、LB の3種類すべてに対応。

ケーブル外径のみで
スペーサ内径剥ぎ取り量を
瞬時に判断可能。

施工効率を向上させるとともに
適用間違いを未然に防ぎ品質が向上。

インナクランプスペーサ用スケール適応表

品名	適応製品	スケール表示	内径剥ぎ取り量	ケーブル適応外径 (mm)
スペーサ S	<S>3-RTB 直線部	Sなし	なし	~ 13
	<S>3-RTB 分岐部	S1	1階層	13 ~ 18
	<M>3-RTB 分岐部	S2	2階層	18 ~ 23
	<S>2-RTB 分岐部	S3	3階層	23~27.5
スペーサ ML	<M>3-RTB 直線部	MLなし	なし	~ 22
	<L>3-RTB 直線部	ML1	1階層	22 ~ 30
		ML2	2階層	30 ~ 35
スペーサ LB		ML3	3階層	35~44.1
	<L>3-RTB 分岐部	LBなし	なし	~ 13
	<M>2-RTB 分岐部	LB1	1階層	13 ~ 20
	<L>2-RTB 分岐部	LB2	2階層	20 ~ 26
	LB3	3階層	26 ~ 35	
	LB4	4階層	35 ~ 39	



お問い合わせ・注文先

全通協 サービス営業部門 〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-16-4 NSビル3F

Tel.03-6665-0115 Fax.03-5835-0730

shinseihin-info@zentsukyo.or.jp